

**Viličasto obročni ključ, fosfatirani, Zev ključa: 11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613900 11
GTIN	4045197385123
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Tehnični opis

Dolžina ključa L	150 mm
Zev ključa	11 mm
maksimalna višina zeva h1	5,5 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h _{2 maks}	10 mm
Položaj obroča	15 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

