



## Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski dolgi, z okroglo glavo, 6-kotnik: 10mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637625 10
GTIN	4045197562340
Razred artikla	62A

### Opis

#### Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Steblo iz visokolegirane posebnega jekla, svetla površina.

#### Standard:

**DIN 7422**

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

### Tehnični opis

Ø na strani pogona	20 mm
Dolžina	100 mm
6-kotnik	10 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	Izvičaj z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka	Nasadni ključ