

**Viličasto obročni ključ, fosfatirani, Zev ključa: 13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613900 13
GTIN	4045197348678
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Tehnični opis

maksimalna višina zeva h1	6,5 mm
Dolžina ključa L	170 mm
Zev ključa	13 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h _{2 maks}	11 mm
Položaj obroča	15 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

