

**Garnitura obročno viličastih ključev, fosfatirani, Število ključev: 9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613910 9
GTIN	4045197385284
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Obseg dobave:

Po 1 obročno viličasti ključ art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:
Vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Tehnični opis

Število ključev	9
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	15 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Vpenjalo iz umetne mase z zapiralno spono za število ključev 11	611700 11
Vpenjalo iz umetne mase z zapiralno spono za število ključev 9	611700 9
Viličasto obročni ključ Zev ključa 17 mm	613900 17
Viličasto obročni ključ Zev ključa 13 mm	613900 13
Viličasto obročni ključ Zev ključa 8 mm	613900 8
Viličasto obročni ključ Zev ključa 5,5 mm	613900 5,5
Viličasto obročni ključ Zev ključa 18 mm	613900 18
Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm	613900 16
Viličasto obročni ključ Zev ključa 10 mm	613900 10
Viličasto obročni ključ Zev ključa 7 mm	613900 7
Viličasto obročni ključ Zev ključa 19 mm	613900 19