

Pneumatisch

Namizne škarje za pločevino, z dolgima nožema, Model: 4/300**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	769936 4/300
GTIN	2050001931757
Razred artikla	76L

Opis**Izvedba:**

Trdno telo škarij iz jekla za poboljšanje. Prosto gibljive rezalne sani (majhna izguba zaradi trenja), nož iz posebnega orodnega jekla, posebno kaljene in brušene. Ročica z vzmetjo za izenačitev mase, kot zaščita pred nesrečami, vsi vrtljivi čepi nastavljivi, vsi modeli z brezstopenjsko nastavljivo tlačilno oporo.

S prestavo s kolenastim vzvodom. Reže pločevino in okroglo jeklo.

Lakiranje:

Rdeče rjave barve.

Napotek:

Za nadomestni zgornji nož art. 769938 in nadomestni spodnji nož art. 769939 glejte seznam nadomestnih delov.

Za nadomestni zgornji nož art. 769938 in nadomestni spodnji nož art. 769939 glejte seznam nadomestnih delov.

Tehnični opis

Dolžina rezila zgoraj	355 mm
Masa	30 kg

Za rezanje pločevine z debelino	do 4 mm
Za rezanje okroglega jekla Ø	do 13 mm
Dolžina rezila spodaj	300 mm
Model	4/300
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

Pribor

nožasta(spodnji nož) za model 4/300	769939 4/300
nožasta(zgornji nož) za model 4/300	769938 4/300