

**HOLEX****Garnitura obročno viličastih ključev, fosfatirani, Število ključev: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613910 12
GTIN	4045197385291
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.  
Z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

**Obseg dobave:**

Po 1 obročno viličasti ključ art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:  
Vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

**Tehnični opis**

Število ključev	12
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	15 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

**Pribor**

Viličasto obročni ključ Zev ključa 5,5 mm	613900 5,5
Viličasto obročni ključ Zev ključa 18 mm	613900 18
Viličasto obročni ključ Zev ključa 22 mm	613900 22
Viličasto obročni ključ Zev ključa 8 mm	613900 8
Viličasto obročni ključ Zev ključa 21 mm	613900 21
Viličasto obročni ključ Zev ključa 24 mm	613900 24
Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm	613900 16
Viličasto obročni ključ Zev ključa 10 mm	613900 10
Viličasto obročni ključ Zev ključa 17 mm	613900 17
Viličasto obročni ključ Zev ključa 7 mm	613900 7
Viličasto obročni ključ Zev ključa 13 mm	613900 13
Viličasto obročni ključ Zev ključa 19 mm	613900 19