



Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6001 Switch. dvosmerno, 15° zakrivljeno, Zev ključa: 13mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	614875 13
GTIN	4013288184702
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu. Obročna stran z lahko tekočo, čvrsto ragljo s finim ozobjem (80 zob) s posebej majhnim povratnim zasukom 4,5°.

Viličasta stran z dvojnim 6-kotnim profilom iz zamenljivo, kaljeno kovinsko ploščico, ki služi za držanje in kot končni prislon, preprečuje zdrs in omogoča majhen povratni kot. obročna stran 15° zakrivljena, dvosmerna.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

Mere zeva ključa	metrični
Ø obroča D	26 mm
Širina zeva b	27,3 mm
Višina zeva h ₁	7 mm
Dolžina ključa L	179 mm
Zev ključa	13 mm
Višina obroča h ₂	8,5 mm
Oznaka proizvajalca	6001 Joker Switch
Položaj obroča	15 stopinj
Povratni zasuk	4,5 stopinj

Material	Krom-molibdenovo jeklo
Površina	mat kromirani
Raglja, dvosmerna	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Adapterji za obročne ključe z ragljo Tip 2	614850 2
--	----------