



Lijak za nalivanje, Tip: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083541 4
GTIN	4024937302187
Razred artikla	08H

Opis

Izvedba:

Lijak s snemljivim iztokom. Ø lijaka 160 mm. **Lijak iz pocinkanega jekla** z vstavljenim medeninastim sitom in snemljivim ravnim iztokom iz polietilena za uporabo na nizko ležečih mestih.

Vklj z dodatno prilagodljivo kovinsko iztočno cevjo, možnost ukrivljanja za 90°.

Tehnični opis

Dolžina iztočne cevi	280 mm
Tip	4
Material	Umetna masa
Vrsta izdelka	Lijaki