

**mejnega kontrolnega trna H7, Nazivni Ø: 82mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 484000 82     |
| GTIN                  | 2050001951854 |
| Razred artikla        | 48B           |

**Opis****Izvedba:**

Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s **povečano mero zaradi obrabe** po DIN 7164. Merilno telo je iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeno, popuščano, brušeno in lepano. Mejni kontrolni trni s tolerančnim razredom H7.

**Standard:**

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

**Napotek:**

- **Druge vmesne velikosti so na voljo po ponudbi ali jih preprosto naročite na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) npr. art. 484000 vel. 82.**
- **Za kontrolne trne (brez povečane mere zaradi obrabe) glejte št. 484027.**
- **Za trne z vmesnimi merami in vse Ø s toleranco v številkah glejte št. 484025.**

**Tehnični opis**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Tolerančno polje | H                        |
| Standard         | DIN 7150-2               |
| Standard         | DIN 7164                 |
| Kakovost         | 7                        |
| Vrsta šablone    | Šablona                  |
| Vrsta šablone    | Kontrolna šablona        |
| Nazivna mera     | 82 mm                    |
| Kalibriranje     | M2                       |
| Vrsta izdelka    | mejnega kontrolnega trna |

---

**Storitve**DAkS-kalibriranjeMejni kontrolni trn maksimalni  $\varnothing$  200  
mm

028340 200

Kalibriranjemejnega kontrolnega trna maksimalni  $\varnothing$  200  
mm

028300 200