



Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski, 6-kotnik: 7/32col



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 637640 7/32 |
| GTIN | 4018754004508 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov.

Steblo iz visokolegirane posebnega jekla, svetla površina.

Standard:

DIN 7422

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

Tehnični opis

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Dolžina | 52 mm |
| Ø na strani pogona | 17,8 mm |
| 6-kotnik | 7/32 col |
| Pogonski 4-kotnik | 3/8 col |
| Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |

