

## Nastavitveni prstan DIN 2250 C, Nazivni Ø: 165mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 484030 165    |
| GTIN                  | 2050001953407 |
| Razred artikla        | 48B           |

### Opis

#### Izvedba:

**Nastavitveni prstani** (kontrolni prstani) iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in lepani. **Nastavitveni prstani so označeni z dejansko mero.** Toleranca izdelave za izvrtino je JS4.

#### Uporaba:

Za splošno uporabo, na primer za nastavljanje in preverjanje merilnih naprav.

#### Standard:

Nach **DIN 2250 C.**

#### Napotek:

**Dodatne vmesne velikosti do 320 mm preprosto naročite, npr. 484030 vel. 82.**

### Tehnični opis

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Nazivna mera     | 165 mm           |
| Tolerančno polje | JS               |
| Standard         | DIN 2250 C       |
| Material         | Jeklo za šablone |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Toleranca izdelave izvrtine | JS4                 |
| Kakovost                    | 4                   |
| Kalibriranje                | L7                  |
| Vrsta izdelka               | Nastavitveni prstan |

**Storitve**

|  |            |
|--|------------|
| KalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 500 mm      | 028400 500 |
| DAkS-kalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 200 mm | 028470 200 |