

## mejnega kontrolnega trna H7, Nazivni Ø: 93mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	484000 93
GTIN	2050001951946
Razred artikla	48B

### Opis

#### Izvedba:

Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s **povečano mero zaradi obrabe** po DIN 7164. Merilno telo je iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeno, popuščano, brušeno in lepano. Mejni kontrolni trni s tolerančnim razredom H7.

#### Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Napotek:

- **Druge vmesne velikosti so na voljo po ponudbi ali jih preprosto naročite na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) npr. art. 484000 vel. 82.**
- **Za kontrolne trne (brez povečane mere zaradi obrabe) glejte št. 484027.**
- **Za trne z vmesnimi merami in vse Ø s toleranco v številkah glejte št. 484025.**

### Tehnični opis

Tolerančno polje	H
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7164
Kakovost	7
Vrsta šablone	Šablona
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Nazivna mera	93 mm
Kalibriranje	M2
Vrsta izdelka	mejnega kontrolnega trna

---

**Storitve**

Kalibriranje mejnega kontrolnega trna maksimalni  $\varnothing$  200 mm

028300 200

DAkkS-kalibriranje Mejni kontrolni trn maksimalni  $\varnothing$  200 mm

028340 200