

Nastavitveni prstan DIN 2250 C, Nazivni Ø: 124mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	484030 124
GTIN	2050001953018
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Nastavitveni prstani (kontrolni prstani) iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in lepani. **Nastavitveni prstani so označeni z dejansko mero.** Toleranca izdelave za izvrtino je JS4.

Uporaba:

Za splošno uporabo, na primer za nastavljanje in preverjanje merilnih naprav.

Standard:

Nach **DIN 2250 C.**

Napotek:

Dodatne vmesne velikosti do 320 mm preprosto naročite, npr. 484030 vel. 82.

Tehnični opis

Tolerančno polje	JS
Nazivna mera	124 mm
Standard	DIN 2250 C
Material	Jeklo za šablone

Toleranca izdelave izvrtine	JS4
Kakovost	4
Kalibriranje	L7
Vrsta izdelka	Nastavitveni prstan

Storitve

DAkS-kalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 200 mm	028470 200
KalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 500 mm	028400 500