

Nastavitveni prstan DIN 2250 C, Nazivni Ø: 52mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 484030 52 |
| GTIN | 2050001955005 |
| Razred artikla | 48B |

Opis

Izvedba:

Nastavitveni prstani (kontrolni prstani) iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in lepani. **Nastavitveni prstani so označeni z dejansko mero.** Toleranca izdelave za izvrtino je JS4.

Uporaba:

Za splošno uporabo, na primer za nastavljanje in preverjanje merilnih naprav.

Standard:

Nach **DIN 2250 C.**

Napotek:

Dodatne vmesne velikosti do 320 mm preprosto naročite, npr. 484030 vel. 82.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|------------|
| Nazivna mera | 52 mm |
| Tolerančno polje | JS |
| Standard | DIN 2250 C |
| Toleranca izdelave izvrtine | JS4 |

| | |
|---------------|---------------------|
| Material | Jeklo za šablone |
| Kakovost | 4 |
| Kalibriranje | L7 |
| Vrsta izdelka | Nastavitveni prstan |

Storitve

| | |
|--|------------|
| KalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 100 mm | 028400 100 |
| DAkS-kalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 200 mm | 028470 200 |