

Garant**List krožne žage, neprevlečeni, Ø × debelina: 125X3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	179930 125X3
GTIN	4045197887115
Razred artikla	17C

Opis**Izvedba:**

Substrat iz karbidne trdine. Oblika in število zob specialno za obdelavo jekla. Zelo primerni tudi za jeklo < 1100 N/mm².

List krožne žage s karbidno trdino GARANT za izredno globoke reze. Neenakomerna delitev žaginih listov zagotavlja miren tek. Priporočamo radialno pogrezanje, da se zmanjšajo vibracije in podaljša življenjska doba orodja.

Tehnični opis

Ø izvrtine	22 mm
Ø	125 mm
Debelina	3 mm
Podajanje f_z v jeklo < 900 N/mm ²	0,025 mm
maksimalna globina zareze $a_{e\text{ maks}}$	42 mm
Število zob Z	26

primerni adapter	179902 125
Opremljenost	HM
Izvertina za sojemalni element, delilni krog	31,5 mm
Število izvrtin za sojemalni element	5
Ø izvrtine za sojemalni element	4,4 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	Karbidna trdina
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	List krožne žage

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	125 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
mokro maks.	primerno		