

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Lončasta ščetka izmenično posukanje, INOX-žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×navoj M: 65XM14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	572205 65XM14
GTIN	4017359380130
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Gladka žica, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Izmenično posukana (desno/levo) za večjo agresivnost pri grobem ščetkanju. Izredno primerna za uporabo v kotih in robih z mirnim tokom.

Uporaba:

Posebej za vpenjanje na kotnih brusilnikih.

Z **notranjim navojem M14.**

Tehnični opis

Dolžina ščetin H ₁	20 mm
Varnostni oporni obroč	ne
Debelina ščetin	0,5 mm
Maksimalno število vrtljajev	12500 min ⁻¹
Ø ščetke D ₁	65 mm

Navoj M	M14
Material obloge	INOX-žica
Posukanje	Izmenično posukanje
Vrsta izdelka	Lončasta ščetka