

3M Scotch-Brite™

**Bristle Disc Roloc™ Ø 75 mm, RD-ZB, Zrnatost: 50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	573515 50
GTIN	4001895880438
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

Posebni diski Bristle za čiščenje so homogena brusna telesa z mešanico precizno oblikovanih keramičnih zrn iz aluminijevega oksida in **izredno dolgo življenjsko dobo. Izredno fleksibilni in prilagodljivi.**

**Uporaba:**

**Za skoraj vse vrste materiala pri najvišji možni delovni varnosti.** Odstranjevanje rje, ostankov lepila, barve, rahlih prask in zarobka. Za poenotenje, zaključno obdelavo, poliranje, čiščenje in odstranjevanje zarobka.

Uporaba na premih in malih kotnih brusilnikih z vpenjalnim brusnim krožnikom **Roloc™** art. 554090 – 554094 (vpenjalni trn s Ø 6 mm oz. vpenjalom M14).

**Napitek:**

Kompleten hitrovpenjalni sistem Roloc™ za Ø 50 mm in Ø 75 mm najdete od art. 554005 naprej. Kratica za brusno sredstvo: Keramika

Barva: zelena

Maksimalno število vrtljajev: 18000 min<sup>-1</sup>

**Tehnični opis**

Zrnatost	50
Barva	zelena

Maksimalno število vrtljajev	18000 min <sup>-1</sup>
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Značilnost blagovnega imena	RD-ZB
Oznaka proizvajalca	RD-ZB
Vrsta izdelka	Lončasta ščetka

## Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mm trda Zunanji Ø 75 mm	554089 75
Gumijasti brusni krožniki z držalom M14 trda Zunanji Ø 75 mm	554088 75
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mm srednje trda Zunanji Ø 75 mm	554093 75
Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø 75 mm	554090 75
Gumijasti brusni krožniki z držalom M14 trda Zunanji Ø 75 mm	554094 75
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mm mehka Zunanji Ø 75 mm	554091 75
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mm polfina Zunanji Ø 75 mm	554092 75