

**3M****Lepilni film, Širina×dolžina (mm×m): 19X33**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083629 19X33
GTIN	5010027728554
Razred artikla	08M

## Opis

### Izvedba:

**3M™ 969** je obojestranski prozorni **lepilni film brez nosilca**. Zelo dober takojšen oprijem in dobra vezava na nizko energijskih materialih. Za rahlo hrapave in strukturirane površine.

### Uporaba:

**Univerzalna uporaba** na mnogih površinah za montažo pokrovov, tabel itd.

### Primerno za:

Ročni odvijalnik lepilnega traku art. 083631 ATG700.

### Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

## Tehnični opis

Širina	19 mm
Dolžina	33 m
Lepilna masa	Akrilat
Material pokrova	Silikoniziran papir

Vrsta lepilnega traku	enostranski
Nosilni material	brez nosilca
Posebnosti	UV-odporni
Črtalo na voljo	da
Oznaka proizvajalca	969
Debelina	0,13 mm
Barva	prozoren
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 60 %
Temperatura skladiščenja	20 - 23 °C
Uporaba	Pritrditev
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Vrsta izdelka	Lepilni trak

---

## Pribor

Ročni odvijalnik lepilnega traku ATG 700 Tip ATG700

083631 ATG700