



PVC-lepilni trak, Barva: YELLOW



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083636 YELLOW
GTIN	50021200456621
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ 764i se lahko uporablja za nekritična področja uporabe, npr. za barvno označevanje in povezovanje v snope. Je odporen proti koroziji, prilagodljiv, odporen proti obrabi, gibljiv, odporen proti vlagi in omogoča preprosto namestitvev.

Barvni trakovi in trakovi za označevanje tal 3M™ so izjemno primerni za uporabo na področju vzdrževanja stavb in za izboljšanje varnosti naprav. Posebna struktura barvnih PVC-lepilnih trakov ščiti pred praskami, obrabo, vremenskimi vplivi in večino kemikalij. Enostavno za uporabo, zelo dobra prilagodljivost tudi na neravnih površinah.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Lepilna masa: Naravni kavčuk

Barva: rumena

Dolžina: 33 m

Širina: 50 mm

Debelina: 0,125 mm

Tehnični opis

Podatkovni list

Debelina	0,125 mm
Oznaka proizvajalca	764i
Širina	50 mm
Dolžina	33 m
Barva	rumena
Nosilni material	PVC-folija
Lepilna masa	Naravni kavčuk
Temperatura skladiščenja	20 - 23 °C
Črtalo na voljo	ne
Raztegljivost	180 %
Posebnosti	odpornost proti koroziji
Posebnosti	odpornost proti vlagi
Posebnosti	prilagodljivost
Posebnosti	odporno proti obrabi
Vrsta lepilnega traku	enostranski
temperaturna obstojnost do	29 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje	12 mesec
Natezna trdnost	2,28 N/mm
Lepilna moč na jeklu	0,21 N/mm
Uporaba	Označevanje
Uporaba	Zapiranje
Uporaba	Spajanje
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 60 %
Vrsta izdelka	Lepilni trak