

**Lepilni trak za pakiranje 6-delna, Barva: CLEAR****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083673 CLEAR
GTIN	4042448029218
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Univerzalni lepilni trak za pakiranje lahko uporabljate na vseh običajnih ročnih odvijalnikih, **tiho odvijanje**.

tesapack® 4024 je **skoraj neviden** PP-lepilni trak. UV-obstojnost, odpornost proti staranju in temperaturna odpornost za ustrezen videz in daljši čas skladiščenja.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	4024
Širina	50 mm
Debelina	0,05 mm
Barva	prozoren
Dolžina	66 m

Temperatura skladiščenja	15 - 35 °C
Lepilna masa	Akriat
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 70 %
Nosilni material	Folija iz polipropilena
Lepilna moč na jeklu	25 N/mm
Posebnosti	UV-odporni
Posebnosti	možnost tiskanja
Posebnosti	tiho odvijanje
Natezna trdnost	450 N/mm
Število lepilnih trakov	6
Črtalo na voljo	ne
temperaturna obstojnost do	120 °C
Raztegljivost	140 %
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Vrsta izdelka	Lepilni trak

Pribor

Profesionalni ročni odvijalnik lepilnega traku	083676
--	--------