

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitalni hitri notranji merilnik, Merilno območje: 5-20mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 438995 5-20 |
| GTIN | 2050001919311 |
| Razred artikla | 46Q |

Opis**Izvedba:**

Ena fiksna in ena premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. **Digitalni prikaz absolutne vrednosti.** Z vnosom prednastavljenih vrednosti se lahko določijo tudi odstopanja od neke poljubne vrednosti.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj s polnilnim paketom s priključnim priborom in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Adapter za podatkovni kabel art. 498954 vel. A3, podatkovni kabel art. 497440, radijski adapter art. 498954 vel. A4.

Tehnični opis

| | |
|--|-------------|
| Ø tipalne kroglice iz karbidne trdine | 0,6 mm |
| Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) | 44 mm |
| Minimalna širina utora | 0,8 mm |
| Maksimalna globina utora | 2,2 mm |
| Merilna sila | 0,8 - 1,3 N |
| Natančnost ponovitve | 0,005 mm |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Točnost | ±0,010 mm |
| Dolžina merilnega kontakta zgoraj Hb | 2,2 mm |
| Dolžina merilnega kontakta spodaj Hf | 2,2 mm |
| Število vključenih akumulatorjev | 1 |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski |
| Vrsta IP-zaščite | IP 67 |
| Napajanje | Akumulatorska |
| Preklop koraka števil | 0,001 mm |
| Preklop koraka števil | 0,002 mm |
| Preklop koraka števil | 0,005 mm |
| Preklop koraka števil | 0,01 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Preklop odčitavanja | mm/cole |
| Vmesnik | Vmesnik Digimatic |
| Vmesnik | USB-vmesnik |
| Vmesnik | Vmesnik Bluetooth |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitve ničelne točke |
| Merilno orodje | digitalno |
| Kalibriranje | C7 |
| Vrsta izdelka | Notranji hitri merilnik |

Storitve

| | |
|--|----------|
| DAkS-kalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S | 023460 S |
| KalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S | 023450 S |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip | 498965 |
| Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip | 498975 |
| Priključni kabel Tip D1 | 497440 D1 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Adapter za vmesnike Tip A3 | 498954 A3 |
| Priključni kabel Tip USB2 | 497440 USB2 |
| Adapter za vmesnike Tip A4 | 498954 A4 |
| Priključni kabel Tip D2 | 497440 D2 |