

 Mahr**Digitalni mikrometer IP65 i-wi, Merilno območje: 25-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421325 25-50
GTIN	4059192058760
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Inovativen mikrometer s **številkami velikosti 10 mm** na kontrastnem prikazovalniku. Praktična funkcija HOLD za zadržanje izmerjene vrednosti omogoča zanesljivo odčitavanje. Merilno vreteno kaljeno in brušeno. Merilne površine iz karbidne trdine. Naprej pomaknjena raglja s hitrim pogonom. Lakiran jekleni lok s toplotno izolacijo. Preklop z relativnega na absolutno merjenje. Nastavljanje ničle v poljubnem položaju. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Uporabnik lahko s pomočjo udobnega **prikaza toleranc z dodatnimi opozorilnimi mejnimi vrednostmi** prepozna, ali je in kako je obdelovanec v tolerancah.

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 kontrolna mera od vel. 25–50.

**Dodatni pribor:**

Radijski sprejemnik i-wi, art. 498912 STICK.

**Tehnični opis**

Ø vretena	6,5 mm
Korak vretena	0,5 mm
Merilno območje	25 - 50 mm

Odčitavanje	0,00005 col
Odčitavanje	0,001 mm
Točnost	2 µm
Kalibriranje	B2
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i-wi
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

## Storitve

Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100
DAkKS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Nastavitveni prstan Celotna dolžina 25 mm	421100 25
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK
Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK	498914 STICK