

Speedglas™**Avtomatska zaščitna maska za varilce z ventilatorskim dihalnim aparatom 3M™ Speedglas™ 9100 G5-01-VC z Adflo™, Tip:****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	097917
GTIN	4046719800698
Razred artikla	040

Opis**Izvedba:**

Udobno varjenje s konstantno zaščito dihal in prilagodljivo zaščito oči s kombinacijo **visokozmogljive zaščitne maske za varilce G5-01 3M™ Speedglas™** in **ventilatorskega dihalnega sistema Adflo™**. Avtomatska zaščitna maska za varilce je opremljena z **mehanizmom Flip-Up**, ki omogoča udobno menjavanje med prozornim zaščitnim steklom in varilnim filtrom brez snemanja maske. Tako so hkrati zagotovljene zaščita dihal tudi med pripravljalnimi in naknadnimi deli z dvignjenim filtrom ter dobra vidljivost in zaščita oči pri delu z obdelovancem, npr. pri brušenju. Nova prilagodljiva barvna tehnologija 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** omogoča še boljšo vidljivost in kontrolo taline. Pri stopnjah zatemnitve lahko izbirate med naravnim, hladnim in toplim odtenkom. Nov sistem zračnih kanalov vam omogoča tri možnosti za individualno usmerjanje pretoka zraka, tudi med varjenjem.

Zaščitne stopnje zatemnitve: 5, 8 – 14.

Stopnja svetlosti: 3. Z li-ionsko baterijo (življenjska doba 1.500 ur).

Nadomestna baterija: art. 081560 CR2032.

Vidno polje varilnega filtra: 73 × 109 mm.

Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Obseg dobave:

Visokozmogljiva zaščitna maska za varilce G5-01 3M™ Speedglas™ z avtomatskim varilnim filtrom G5-01VC, ventilatorsko enoto 3M™ Adflo™ High Altitude art. 097900, visokozmogljivo baterijo, 3 trakovi za zadrževanje znoja art. 098004 (mehek bombaž, frotir in usnje), 2 notranjima predstekloma art. 098002 in 4 zunanjimi standardnimi predstekli art. 097930, vizirnim steklom, prevleko za zračno cev, tesnilom za obraz in torbico za shranjevanje.

Preklopni čas svetlo/temno: 0,1 ms

Preklopni čas temno/svetlo: 40 - 1300 ms

Klasifikacija v skladu z EN 379: 1/1/1/2

Tehnični opis

Klasifikacija v skladu z EN 379	1/1/1/2
Preklopni čas temno/svetlo	40 - 1300 ms
Preklopni čas svetlo/temno	0,1 ms
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Zaščitne maske za varilce