

HOLEX**Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle, z dvokomponentno prevleko ročajev, Celotna dolžina: 180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	702995 180
GTIN	4045197887320
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), primerno tudi za klavirsko žico.

Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:**DIN ISO 5746****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.

Tehnični opis

celotna dolžina	180 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,2 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	1,8 mm
Standard	DIN ISO 5746
Lastnosti čeljusti	znotraj nazobljene
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), telo klešč kovano v utopu.
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	svetle
brez iskrenja	ne
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče