

Kontrolni trni z vmesno mero brez povečane mere zaradi obrabe, Tip: H**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	484027 H
GTIN	2050001952639
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Merilno telo je iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeno, popuščano, brušeno in lepano. Kontrolni trni so izdelani brez povečane mere zaradi obrabe na dobri strani.

Napotek:

- **Navedite natančen nazivni \varnothing s tolerančnim poljem (A-ZC) in kakovostjo (6–13) ali toleranco v številkah (\pm).**
- **Kontrolni trni z vmesno mero so zgolj mejni kontrolni trni z decimalnimi merami!**

Tip oznake velikosti opisuje nazivno mero v milimetrih (mm).

Tip A = 2–2999

Tip B = 3–10

Tip C = 10.001–14

Tip D = 14.001 – 18

Tip E = 18.001 – 24

Tip F = 24.001 – 30

Tip G = 30.001 – 40

Tip H = 40.001 – 50

Tip I = 50.001 – 60

Tip J = 60.001 – 90

Tip K = 90.001–99.999

Tehnični opis

Tolerančno polje	A
Tolerančno polje	G
Tolerančno polje	H

Tolerančno polje	J
Tolerančno polje	K
Tolerančno polje	M
Tolerančno polje	N
Tolerančno polje	P
Tolerančno polje	R
Tolerančno polje	S
Tolerančno polje	B
Tolerančno polje	T
Tolerančno polje	U
Tolerančno polje	V
Tolerančno polje	X
Tolerančno polje	Y
Tolerančno polje	Z
Tolerančno polje	ZA
Tolerančno polje	C
Tolerančno polje	D
Tolerančno polje	E
Tolerančno polje	F
Tolerančno polje	JS
Tolerančno polje	CD
Tolerančno polje	EF
Tolerančno polje	FG
Tolerančno polje	ZB
Tolerančno polje	ZC
Standard	DIN 7164
Standard	DIN EN ISO 1938-1
Standard	DIN 2245-1
Kakovost	6

Kakovost	9
Kakovost	12
Kakovost	13
Kakovost	8
Kakovost	10
Kakovost	7
Kakovost	11
Nazivna mera	40,001 - 50 mm
Vrsta šablone	Kontrolni trn
Kalibriranje	L6
Vrsta izdelka	mejnega kontrolnega trna

Storitve

Kalibriranje mejnega kontrolnega trna maksimalni \varnothing 60 mm	028300 60
DAkkS-kalibriranje Mejni kontrolni trn maksimalni \varnothing 60 mm	028340 60