

HOLEX**Polokrogle klešče, zakrivljene, svetle, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	713595 160
GTIN	4045197887405
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerni za mehko in trdo žico. Čeljusti na notranji strani narebreni. Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:**DIN ISO 5745****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Dolžina čeljusti	50 mm
celotna dolžina	160 mm
Oblika čeljusti	ovalno-koničaste, zakrivljene (40–45°)
Standard	DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju

Površina	svetle
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče