

HOLEX**Močne stranske ščipalne klešče, svetle, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	723395 180
GTIN	4045197887436
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Čvrsta glava z dodatno induktivno kaljenimi rezili (pribl. 64 HCR). Vstavljen členek. Visoka zmogljivost rezanja zaradi optimalnega prestavnega razmerja.

Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Uporaba:

Za vse vrste žice (dolga življenjska doba tudi pri trdi žici). Izredna zmogljivost za najtežje trajne obremenitve.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	180 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2,2 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	3,8 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,7 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	kovane v utopu, kaljene v olju

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	svetle
Vrsta izdelka	Rezalne klešče