


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna ščetka z držalom mikroabrazivna, SiC, zrnatost 320, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 50X10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574450 50X10
GTIN	4017359138298
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Brusne najlonske ščetine s silicijevim karbidom, vtisnjene v jekleno tulko; **držalo Ø 6 mm.**

**Uporaba:**

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za suho in mokro ščetkanje Al, jekla, INOX in umetnih mas. Maksimalna temperatura uporabe 80°C.

**Tehnični opis**

Zrnatost	320
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	12 mm
Priporočeno število vrtljajev	6000 min <sup>-1</sup>
Ø ščetke D <sub>1</sub>	50 mm
Maksimalno število vrtljajev	15000 min <sup>-1</sup>
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm

Kratice za brusno sredstvo

SiC

Vrsta izdelka

Okrogla ščetka