

**Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla VDE izolirane, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 701852 160 |
| GTIN | 4045197887474 |
| Razred artikla | 72B |

Opis**Izvedba:**

Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), primerno tudi za klavirsko žico. **Za delo pod napetostjo do 1000 V v skladu z DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5746

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Za rezanje klavirske žice do Ø | 1,5 mm |
| Za rezanje trde žice do Ø | 2 mm |
| celotna dolžina | 160 mm |
| Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
| Standard | podobne DIN ISO 5746 |
| Lastnosti čeljusti | nazobljene |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |

Podatkovni list

| | |
|---------------|----------------------|
| Površina | svetle |
| brez iskrenja | ne |
| Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |