

HOLEX**Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla VDE izolirane, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	701852 160
GTIN	4045197887474
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Krom-vanadijevo jeklo. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), primerno tudi za klavirsko žico. **Za delo pod napetostjo do 1000 V v skladu z DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:**DIN ISO 5746****Tehnični opis**

Za rezanje klavirske žice do Ø	1,5 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2 mm
celotna dolžina	160 mm
elektrostatična lastnost	VDE 1000 V
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	podobne DIN ISO 5746
Lastnosti čeljusti	nazobljene
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	svetle
brez iskrenja	ne
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče