

**Stranske ščipalne klešče, svetle, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	725245 160
GTIN	4045197887467
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).
Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje mehke žice do Ø	2,8 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2 mm
celotna dolžina	160 mm
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	kovane v utopu, kaljene v olju
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	svetle
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

