

HOLEX**Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla VDE izolirane, Celotna dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	701852 200
GTIN	4045197887498
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Krom-vanadijevo jeklo. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), primerno tudi za klavirsko žico. **Za delo pod napetostjo do 1000 V v skladu z DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:**DIN ISO 5746****Tehnični opis**

celotna dolžina	200 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,5 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2 mm
elektrostatična lastnost	VDE 1000 V
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	podobne DIN ISO 5746
Lastnosti čeljusti	nazobljene
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	svetle

brez iskrenja

ne

Vrsta izdelka

Večfunkcijske klešče