

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Lončasta ščetka INOX-žica 0,30 mm, Ø ščetke D1: 60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	573200 60
GTIN	4017359005781
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. Za uporabo na kotnih brusilnikih in stacionarnih strojih.

Z **notranjim navojem M14**. Z **notranjim navojem M14**.

Uporaba:

Za obdelavo površin, posnemanje zarobka, odstranjevanje rje, poliranje, odstranjevanje barve, laka, škaje itd.

Tehnični opis

Debelina ščetin	0,3 mm
Ø ščetke D ₁	65 mm
Dolžina ščetin H ₁	20 mm
Maksimalno število vrtljajev	12000 min ⁻¹
Navoj M	M14
Material obloge	INOX-žica
Posukanje	valovita

Vrsta izdelka

Lončasta ščetka