

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Lončasta ščetka jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×navoj M: 100XM14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	572100 100XM14
GTIN	4017359006719
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Gladka žica, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi. Z varnostnim obročem**, po snetju je na voljo nova višina žičnih ščetin.

Uporaba:

Posebej za vpenjanje na kotnih brusilnikih.
Z notranjim navojem M14.

Tehnični opis

Debelina ščetin	0,5 mm
Ø ščetke D ₁	100 mm
Maksimalno število vrtljajev	8500 min ⁻¹
Varnostni oporni obroč	da
Dolžina ščetin H ₁	23 + 12,5 mm
Navoj M	M14

Material obloge

Jeklena žica

Vrsta izdelka

Lončasta ščetka