

Garant**Lamelni brusni disk long life SiC, koničen, Ø 115 mm, Zrnatost: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	565380 40
GTIN	4045197887603
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Posebej groba **brusna zrna iz silicijevega karbida**, se ne zamažejo. Stabilen krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.

Uporaba:

Brušenje robov in površin **aluminijastih in z vlakni ojačanih materialov**.

Tehnični opis

Opis oblike	izbočena
Ø izvrtine	22,23 mm
Zrnatost	40
Ø plošče	115 mm
Brusno sredstvo	Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Brusna podlaga	krožnik iz steklenih vlaken,

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena za material	Ø 115 mm
za material	Aluminij
za material	umetne snovi, ojačane z vlakni
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
Ti	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
suho	primerno		