

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna ščetka z držalom z medenino prevlečena jeklena žica 0,25 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 50X10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574300 50X10
GTIN	4017359014622
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Izredno trda jeklena žica je na tanko prevlečena z medenino.

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

Tehnični opis

Debelina ščetin	0,25 mm
Ø ščetke D ₁	50 mm
Dolžina ščetin H ₁	12 mm
Maksimalno število vrtljajev	15000 min ⁻¹
Širina predela s ščetinami L ₁	10 mm

Ø držala D _s	6 mm
Material obloge	z medenino prevlečena jeklena žica
Posukanje	valovita
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka