

**Viličasto obročni ključ, kromirani, Zev ključa: 11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613950 11
GTIN	4045197159779
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Dolžina ključa L	150 mm
maksimalna višina zeva h ₁	5,5 mm
Zev ključa	11 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h _{2 maks}	10 mm
Standard	DIN 3113 A
Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Položaj obroča	15 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	kromiran
Značilnost blagovnega imena	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ