

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush tip C Ø 150 mm, BB-ZB, Zrnatost: 220****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	573555 220
GTIN	480113321306
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

Zalite ščetke za posebno čiščenje so homogena brusna telesa z mešanico precizno oblikovanih keramičnih zrn in aluminijevega oksida ter imajo **izredno dolgo življenjsko dobo. Izredno fleksibilni in prilagodljivi.**

**Radialna** ščetka Bristle-Brush je sestavljena iz posamičnih segmentov (širina prib. 1,6 mm). Z zakrivljenimi ščetinami (tip C) za **obdelavo profiliranih površin.**

**Uporaba:**

Upoštevajte smer vrtenja.

**Za skoraj vse vrste materiala pri najvišji možni delovni varnosti.** Odstranjevanje rje, ostankov lepila, barve, rahlih prask in zarobka. Za poenotenje, zaključno obdelavo, poliranje, čiščenje in odstranjevanje zarobka.

**Izvertina Ø 25,4 mm** s priloženimi reducirnimi obroči Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Z adapterjem art. 573580 je mogoča razširitev na poljubno širino. Uporaba na dvojnih brusnih strojih ali premih brusilnikih oz. gibljivih gredeh z vpenjalnim trnom art. 556380, vel. 1.

**Tehnični opis**

Ø ščetke D <sub>1</sub>	150 mm
Barva	rdeča

Zrnatost	220
Širina ščetke	12 mm
Maksimalno število vrtljajev	6000 min <sup>-1</sup>
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Značilnost blagovnega imena	BB-ZB
Oznaka proizvajalca	BB-ZB
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka

## Pribor

Vpenjalni trn Število vpetih plošč 1	556380 1
Garnitura adapterjev, 4-delna	573580
Vpenjalni trn Število vpetih plošč 1-2	556380 1-2