



Garnitura roto rezkarjev 8-delna, Z jeklo – groba, Karbidna trdina



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

547120

GTIN

Razred artikla

52D

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja**, pri **mirnem teku in dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo Ø 6 mm.

Garnitura z izbranimi roto rezkarjev v najpogostejših oblikah in dimenzijah. Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **jekla in jeklene litine**.

Obseg dobave:

Po 1 kos art. 540740 vel. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Tehnični opis

Kratika ozobja

Z jeklo

Stopnja preciznosti ozobljenja

groba

Rezalni material

Karbidna trdina

Ø držala

6 mm

Število brusnih čepov	8
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	primerno		