

Garant**Mali roto rezkarji Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: AF0324****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	546900 AF0324
GTIN	4045197887870
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Mali roto rezkarji iz karbidne trdine s držalom \varnothing 3 mm. Z vodilno površino na konici. Natančno posnemanje zarobka brez poškodbe obdelovanca.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Celotna dolžina	40 mm
\varnothing glave	3 mm
Oblika	AF0324

Opis oblike	Valj z vodilno površino
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Kratica ozobja	Z7
Ø držala	3 mm
Dolžina glave	24 mm
Serijska	Ozobje Z7
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		