

HOLEX**Polokrogle klešče, zakrivljene VDE izolirane, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	713751 160
GTIN	4045197888013
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerne tudi za klavirsko žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.

Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	160 mm
Dolžina čeljusti	50 mm
Oblika čeljusti	ovalno-koničaste, z zakrivljenimi čeljustmi (pribl. 40–45°)
Standard	podobne DIN ISO 5745
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Ročaj	Večkomponentna prevleka

Material	Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina	svetle
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče