

HOLEX**Polokrogle klešče, ravne VDE izolirane, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	713351 160
GTIN	4045197887894
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerne tudi za klavirsko žico. Čeljusti na notranji strani narebreni. Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:**DIN ISO 5745****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	160 mm
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Dolžina čeljusti	50 mm
Oblika čeljusti	ovalno-koničaste, ravne
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	podobne DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	svetle
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče