

**HOLEX****Močne stranske ščipalne klešče VDE-izolirane, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	723551 160
GTIN	4045197888037
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta glava, induktivno kaljena rezila (pribl. 64 HRC), tesno vstavljen členek.

Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

**Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** za delo pod napetostjo do 1000 V.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	160 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	3,4 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,5 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	svetla
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne

s priklopno odpiralno vzmetjo

ne

Vrsta izdelka

Rezalne klešče