

**Močne stranske ščipalne klešče VDE-izolirane, Celotna dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	723551 200
GTIN	4045197888051
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Čvrsta glava, induktivno kaljena rezila (pribl. 64 HRC), tesno vstavljen členek.

Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje mehke žice do Ø	4,2 mm
Za rezanje trde žice do Ø	3 mm
celotna dolžina	200 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2,5 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	svetla
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne

s priklopno odpiralno vzmetjo

ne

Vrsta izdelka

Rezalne klešče