

HOLEX**Stranske ščipalne klešče VDE-izolirane, Celotna dolžina: 140mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	725351 140
GTIN	4045197888068
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).

Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	140 mm
Za rezanje trde žice do Ø	1,8 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	4 mm
Standard	DIN ISO 5749
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	svetla

Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče