

**HOLEX****Stranske ščipalne klešče VDE-izolirane, Celotna dolžina: 180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	725351 180
GTIN	4045197888082
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).

Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

**Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** za delo pod napetostjo do 1000 V.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

Za rezanje mehke žice do Ø	4 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,5 mm
celotna dolžina	180 mm
Standard	DIN ISO 5749
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	svetla
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne

s priklopno odpiralno vzmetjo

ne

Vrsta izdelka

Rezalne klešče