

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Lončasta ščetka INOX-žica 0,30 mm, Ø ščetke D1: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	573200 100
GTIN	4017359005941
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. Za uporabo na kotnih brusilnikih in stacionarnih strojih.

Z **notranjim navojem M14**. Z **notranjim navojem M14**.

Uporaba:

Za obdelavo površin, posnemanje zarobka, odstranjevanje rje, poliranje, odstranjevanje barve, laka, škaje itd.

Tehnični opis

Ø ščetke D ₁	100 mm
Maksimalno število vrtljajev	8500 min ⁻¹
Dolžina ščetin H ₁	30 mm
Debelina ščetin	0,3 mm
Navoj M	M14
Material obloge	INOX-žica
Posukanje	valovita

Vrsta izdelka

Lončasta ščetka