

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Lončasta ščetka jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×navoj M: 125XM14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	572100 125XM14
GTIN	4017359006764
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Gladka žica, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi**. Z **varnostnim obročem**, po snetju je na voljo nova višina žičnih ščetin.

Uporaba:

Posebej za vpenjanje na kotnih brusilnikih.
Z **notranjim navojem M14**.

Tehnični opis

Dolžina ščetin H ₁	25 + 15 mm
Debelina ščetin	0,5 mm
Varnostni oporni obroč	da
Ø ščetke D ₁	125 mm
Maksimalno število vrtljajev	6500 min ⁻¹
Navoj M	M14

Material obloge

Jeklena žica

Vrsta izdelka

Lončasta ščetka