

**Garant****Diamantni polirni blok CaraFin elastični, 98 × 69 × 22 mm, Zrnatost: D151µm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	557510 D151
GTIN	4045197888389
Razred artikla	51G

## Opis

### Izvedba:

**Diamantna polirna orodja CaraFin**, enostransko obložena z **monokristalnim diamantom**. Vezana diamantna brusna zrna omogočajo bistveno **večji izkoristek** v primerjavi s prostimi diamantnimi brusnimi zrni v polirnih pastah. Odstranjevanje zarobka, fino brušenje.

### Prednosti:

Dodaten čas za pripravo in čiščenje kot pri diamantnih pastah ni potreben.

Iz kakovostne, **elastične poliuretanske pene**.

### Uporaba:

Izredno primerna za najbolj fino obdelavo **trdih materialov in barvnih kovin**. Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca.

Primerno za mokro in suho poliranje.

## Tehnični opis

Kratika za brusno sredstvo	D
Širina	69 mm
Višina	26 mm
Dolžina	98 mm
Mere	98 × 69 × 22 mm
Stopnja poliranja	Predhodno poliranje
Serijska	CaraFin

Značilnost blagovnega imena

98 × 69 × 22 mm

Vrsta izdelka

Polirni blok

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		