

**ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER16, Nazivni Ø vpenjanja d: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308921 10
GTIN	4045197888457
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljena in brušena. Polirana. Primerna le za nazivni Ø.

Tehnični opis

Trn za rezkarje	ER16
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	425 E
Zunanji Ø D	17 mm
Celotna dolžina L	27,5 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava